

Garant**Plaquita de corte de fresado OFMT 050405 TR, para fresa de planear, HB7525****Datos de pedido**

Número de pedido	213321 ST900
GTIN	4045197553836
Clase de artículo	21A

Descripción**Ejecución:**

Plaquitas reversibles extraordinariamente estables según las medidas ISO normalizadas, sinterizadas con precisión y rectificadas. Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,17 mm
Tipo	ST900
Radio angular	0,5 mm
Número de cambios/cortes	8
Código ISO plaquita de corte	OFMT 050405 TR
Clase	HB7525
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	350 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	240 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	210 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	200 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	140 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	160 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		