


CCMT 060204 Wiper, Clase: CA025P

Datos de pedido

Número de pedido	260094 CA025P
GTIN	4960664878000
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 060204 Wiper CA025P Clase: CA025P

Rompevirutas: WP

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	WP
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Clase	CA025P
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	CC. T 060202

Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Aplicación principal	P
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado