


CCMT 09T302, Clase: CA025P

Datos de pedido

Número de pedido	260194 CA025P
GTIN	4960664878123
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 09T302 CA025P Clase: CA025P
 Rompevirutas: GK
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tolerancia	M
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm

Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	GK
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,2 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Clase	CA025P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado