

**CCMT 060204GK CA6525, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	260192 CA025P
GTIN	4960664878116
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA025P
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Rompevirutas	GK
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	CC. T 060202
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P

Tolerancia	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 330 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado