

**DC. T 070204, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	260382 CA025P
GTIN	4960664878666
Clase de artículo	25E

Descripción

DC. T 070204 CA025P Clase: CA025P
Rompevirutas: HQ
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Clase	CA025P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Rompevirutas	HQ
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P

Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Tolerancia	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado