



Extractor de tornillos con estrías estrechas, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	082860 3
GTIN	2050001695369
Clase de artículo	04D

Descripción

Ejecución:

De acero al cromovanadio tenaz. Los cantos vivos de las ranuras se agarran firmemente al tornillo perforado y lo extraen haciéndolo girar. Con cuadrado para el accionamiento por giramachos y herramientas similares.

Aplicación:

Para desenroscar tornillos rotos con rosca a la derecha (\varnothing del taladro previo según la tabla; girar el extractor de tornillos hacia la izquierda).

Idóneo para:

Acero.

Nota:

Rosca UNC y UNF disponible a petición.

Descripción técnica

\varnothing del taladro previo	4,5 mm
Adecuado para tornillos/pernos	M8 – M10
Tipo	3
adecuado para	Acero
Tipo de producto	Extractor de tornillos