

**DC. T 11T302, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	260385 CA025P
GTIN	4960664878680
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	P
Radio angular	0,2 mm
Clase	CA025P
Tolerancia	M
Rompevirutas	HQ
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM

Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado