



Avellanador KOMET®, Mango Weldon, Tipo: M12



Datos de pedido

Número de pedido	216660 M12
GTIN	4047109013131
Clase de artículo	24D

Descripción

Aplicación:

Para la ejecución de avellanados previos para tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 74 hoja 2, a partir de M8 con refrigeración interior.

Descripción técnica

Ø avellanado D ₁ H13	20 mm
Ø mínimo d _{min.}	13 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Plaquita n.º 216780 – 216910; n.º 216950	24-010 / 110
para tornillos de cabeza cilíndrica DIN	M12
Ø de mango D _s h6	25 mm
Profundidad máxima de avellanado l	20 mm
Número de filos Z	1
Plaquita de corte adecuada	WOEX
Número de plaquitas de corte	1
Longitud total L _{tot}	100 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas
Accionamiento 8IP2

239652 8IP2