

**DC. T 11T304, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	260490 CA025P
GTIN	4960664878635
Clase de artículo	25E

Descripción

DC. T 11T304 CA025P Clase: CA025P
 Rompevirutas: GK
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	DCMT11T304
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	CA025P
Rompevirutas	GK
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	2

Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Tolerancia	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado