


**VBMT 110304, Clase: CA025P**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261174 CA025P
GTIN	4960664879472
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	HQ
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Aplicación principal	P
Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Clase	CA025P
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 330 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado