

**DCMT 11T302, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	260488 CA025P
GTIN	4960664878628
Clase de artículo	25E

Descripción

DCMT 11T302 CA025P Clase: CA025P
 Rompevirutas: GK
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	CA025P
Rompevirutas	GK

Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	Plaquita DCMT11T302
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado