



Avellanador KOMET®, Mango Weldon, Tipo: M20



Datos de pedido

Número de pedido	216660 M20
GTIN	4047109013179
Clase de artículo	24D

Descripción

Aplicación:

Para la ejecución de avellanados previos para tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 74 hoja 2, a partir de M8 con refrigeración interior.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	239653 15IP3 (6,3 Nm)
Plaquita n.º 216780 – 216910; n.º 216950	42-010 / 110
Ø mínimo d_{\min} .	21 mm
Profundidad máxima de avellanado l	25 mm
Ø avellanado D_1 H13	33 mm
para tornillos de cabeza cilíndrica DIN	M20
Ø de mango D_s h6	25 mm
Número de filos Z	2
Plaquita de corte adecuada	WOEX
Número de plaquitas de corte	2
Longitud total L_{tot}	100 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas
Accionamiento 15IP3

239653 15IP3