




**CC. T 060202, Clase: PDL010**



## Datos de pedido

Número de pedido	260091 PDL010
GTIN	4960664882441
Clase de artículo	25E

## Descripción

CC. T 060202 PDL010 Clase: PDL010  
 Rompevirutas: AP  
 Tolerancia: G  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
 Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 400 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,2 mm
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 400 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,

Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 1 mm
Clase	PDL010
Tolerancia	G
Rompevirutas	AP
Aplicación principal	N
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado