



CNMG 120404, Clase: PDL010

Datos de pedido

Número de pedido	250210 PDL010
GTIN	4960664848591
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120404 PDL010 Clase: PDL010
 Rompevirutas: AH
 Profundidad de corte a_p : 1 - 3,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 200 - 600 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Clase	PDL010
Velocidad de corte v_c aplicación principal	200 - 600 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	AH
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	1 - 3,5 mm
Aplicación principal	N
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado