

**Garant**
**ONMU 05T6 ANER, HB7730, Tipo: GG**


## Datos de pedido

Número de pedido	213437 GG
GTIN	4045197662880
Clase de artículo	21A

## Descripción

### Ejecución:

De dos lados con 2 × 8 filos.

### Recomendación:

**Seleccionar la tolerancia de la placa E para una calidad de la superficie mayor y combinar con la(s) placa(s) de acabado de filo ancho.**

### Nota:

Valores de aplicación para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ máx.}}$

Profundidad de corte máxima  $a_{p \text{ máx.}}$ : 3 mm

Tipo: GG

Avance  $f_z$  por diente: 0,3 mm

## Descripción técnica

Avance $f_z$ por diente	0,3 mm
Tipo	GG
Número de cambios/cortes	16
Código ISO plaquita de corte	ONMU 05T6 ANER

Clase	HB7730
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	3 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		