

Garant**SEKR 1203 AFTN, HB7635, Tipo: INOX**

Datos de pedido

Número de pedido	213925 INOX
GTIN	4045197302809
Clase de artículo	21A

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{máx}} = 3,5 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,19 mm
Tipo	INOX
Grosor de la placa E	3,18 mm
Código ISO plaquita de corte	SEKR 1203 AFTN
Clase	HB7635
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	215 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	205 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	95 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	65 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		