

Garant

División estrecha GARANT Softcut® HSI, con taladro, Ø D / cantidad de fillos Z: 40/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	214857 40/3
GTIN	4045197608819
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Gran suavidad de marcha gracias a la geometría individual de la herramienta. Ejecución de plaquita extremadamente estable para avances óptimos. Fijación de la plaquita mediante tornillo especial con gran insensibilidad al cizallamiento.

Aplicación:

Para calidades de superficie excelentes. Fresado sin rebabas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Con $a_e > 0,5 \times D$, reducir $a_{p \text{ máx.}}$ a 6 mm.

Para esquinas exactas de 90° seleccionar $a_p = 8$ mm.

Para poder emplear los **4 fillos**, la plaquita **siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario)**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	40 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	10 mm

Plaquita de corte adecuada	SO.. 1205..
Ø de perforación de asiento	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø de corte D _c	40 mm
Número de filos Z	3
Serie	Softcut®
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219833