

**Fresa angular de 90° MEC17, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 160/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	227510 160/12
GTIN	4960664473182
Clase de artículo	250

Descripción**Ejecución:**

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Nota:

Sin refrigeración interior.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	160 mm
Longitud total L_{tot}	63 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	15,7 mm
Plaquita de corte adecuada	BDMT 170408
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø de perforación de asiento	40 mm
Número de filos Z	12

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,09 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	151,6 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	313 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	318 mm
$\varnothing D_3$	153 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------