


**Garant****SNMU 14T7 ANER, HB7510, Tipo: ST1400**

## Datos de pedido

Número de pedido	213452 ST1400
GTIN	4045197605986
Clase de artículo	21A

## Descripción

**Ejecución:**

De dos lados con 2 × 4 filos.

**Recomendación:**

**Seleccionar la tolerancia de la placa E para una calidad de la superficie mayor y combinar con la(s) placa(s) de acabado de filo ancho.**

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ máx.}}$

Profundidad de corte máxima  $a_{p \text{ máx.}}$ : 6 mm

Avance  $f_z$  por diente: 0,25 mm

## Descripción técnica

Avance $f_z$ por diente	0,25 mm
Tipo	ST1400
Código ISO plaquita de corte	SNMU 14T7 ANER
Clase	HB7510
Material de corte	MD

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	6 mm
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	220 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		