

**Garant****SEKN 1203 AFTN, HB735, Tipo: UNI**

## Datos de pedido

Número de pedido	213906 UNI
GTIN	4045197601711
Clase de artículo	21A

## Descripción

**Nota:**Valores de aplicación para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{máx}} = 3,5 \text{ mm}$ .

## Descripción técnica

Tipo	UNI
Código ISO plaquita de corte	SEKN 1203 AFTN
Clase	HB735
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

## Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
--	-----	-------	------------

Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	650 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	260 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	40 m/min	S
GG(G)	adecuado con restricciones	140 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		