

metabo**Lijadora angular de batería con batería, Tipo: WBLTX15125****Datos de pedido**

Número de pedido	077127 WBLTX15125
GTIN	4061792229051
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:**

Lijadora angular de 18 V sin escobillas, extremadamente potente pero muy práctica.

- **La batería se puede girar en intervalos de 90°.**
- **Sistema de frenado rápido y acoplamiento de seguridad.**
- **Sistema M-Quick para cambiar los discos sin herramientas.**
- **Lijadora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase como una fuente de alimentación de 1500 vatios.**
- **Motor sin escobillas sin mantenimiento con la máxima eficiencia y manipulación.**
- **Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1,5 segundos después de desconectarse.**
- **Sistema M-Quick para cambiar los discos sin herramientas con solo tocar un botón.**
- **Caperuza protectora que se puede ajustar sin herramientas; se puede fijar sin girar.**
- **Las baterías se pueden girar en intervalos de 90° grados para una mejor ergonomía en cualquier posición de trabajo.**
- **Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic: minimiza el retroceso al bloquear el disco al nivel más bajo del mercado, para una máxima protección del usuario.**
- **Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección de rearranque.**
- **Filtro de polvo extraíble para proteger el motor de las partículas gruesas.**

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye una batería, cargador y metaBOX. Incluye caperuza protectora, brida de soporte, tuerca de apriete M-Quick, mango adicional Metabo VibraTech (MVT), filtro de protección contra el polvo y 2 baterías LiHD.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Quality Dress	WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Protección contra sobrecargas	sí
Parada kick back	sí
Embalaje	Metabox
Capacidad de la batería	5,5 Ah
Construcción del motor	sin escobillas
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Velocidad de giro máxima	10000 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	7,1 m/s ²
Conexión de hombre muerto	no
Peso sin batería	2 kg
Arranque suave	sí
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Peso	3 kg
Ø máximo de muela	125 mm
Peso incluida batería	3 kg
Bloqueo contra re arranque	sí
Cantidad de baterías contenidas	2
Tensión de batería	18 V
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

BateríaLi-Power Capacidad de la batería 4 Ah	073870 4
Cargador de batería Tipo ASC55	073890 ASC55
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 5,2 Ah	073870 5,2
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 2 Ah	073870 2