

Garant**Fresa para avellanado hacia atrás 180°, Ø máximo de avellanado D: 76mm**

Datos de pedido

Número de pedido	217180 76
GTIN	4045197465740
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Con un filo (z = 1).

Nota:

Medida e = medida de programación (información al final de la página). Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,5** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Longitud de voladizo L ₁	185 mm
Ejecuciones de mangos	Weldon
Ø de mango D ₅ h6	50 mm
Ø avellanado D	76 mm
Número de filos Z	1
Medida de programación e	12,55 mm
Ø mínimo d _{min.}	52 mm
L ₃	155 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Plaquita de corte adecuada	260158
Refrigeración interior	sí
Longitud total L	265 mm

Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte10 piezas	219848
Tornillo de amarre	219945