

metabo**Amoladora angular, Tipo: WEPBA19125****Datos de pedido**

Número de pedido	077132 WEPBA19125
GTIN	4061792224803
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:****Usted define el límite, no su máquina.**

Con dispositivos de 850 a 1900 vatios, encontrará lijadoras angulares adecuadas para cada requisito y cada aplicación. Equipado para uso industrial con 1900 vatios y tecnología M-Brush potente (**escobilla de carbón sin mantenimiento** con una vida útil 3 veces superior a toda la **vida útil de la máquina**).

- **Autoequilibrador integrado para reducir hasta un 50 % las vibraciones mano-brazo, prolongar la vida útil de la máquina y duplicar la durabilidad de la muela abrasiva.**
- **Interruptor de paleta ergonómico con función de parada inmediata.**
- **Sistema de frenado más rápido para la máxima protección del usuario: el freno de disco mecánico patentado detiene el disco en 2 segundos después de apagarlo, incluso en caso de un corte de energía.**
- **Ojal de acero para asegurar trabajos a grandes altitudes.**
- **Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic: minimiza el retroceso al bloquear el disco.**
- **Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección de re arranque.**
- **La caja de engranajes se puede montar girada en intervalos de 90° para un manejo con la mano izquierda o para separar.**
- **Número de revoluciones constante bajo carga.**
- **Mayor vida útil, mayor arrastre potente: motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada, hasta un 20 % más de capacidad de sobrecarga y un 50 % más de par de giro.**
- **Cambio de disco rápido y sin herramientas con solo tocar un botón gracias al sistema Metabo M-Quick.**
- **Caperuza protectora que se puede ajustar sin herramientas; se puede fijar sin girar.**

· Mango adicional de baja vibración Metabo VibraTech (MVT).**Suministro:**

Incluye caperuza protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional y llave de dos agujeros.

Descripción técnica

Rosca de conexión	M14
Bloqueo contra re arranque	sí
Quality Dress	WEPBA 19-125 Q DS
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Arranque suave	sí
Peso	2,7 kg
Particularidad	Sistema de cambio rápido
Consumo de potencia	1900 W
Ø máximo de muela	125 mm
Parada kick back	sí
Longitud de cable	4 m
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	11000 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadoras angulares