

Garant**Fresa para avellanado hacia atrás 180°, Ø máximo de avellanado D: 43mm**

Datos de pedido

Número de pedido	217180 43
GTIN	4045197281296
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:**Con un filo (z = 1).****Nota:**

Medida e = medida de programación (información al final de la página). Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Número de filos Z	1
Ø avellanado D	43 mm
Tornillo para plaquita	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ejecuciones de mangos	Whistle Notch
Longitud de voladizo L ₁	123 mm
Ø de mango D _s h6	32 mm
L ₂	103 mm
Ø mínimo d _{min.}	30 mm
Medida de programación e	7,05 mm
Ø collar D ₁	40 mm
L ₃	95 mm
Plaquita de corte adecuada	260150

Refrigeración interior	sí
Longitud total L	183 mm
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Tornillo de amarre	219844
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP