

## Fresa de planear metálica, Tipo: PFM17



### Datos de pedido

Número de pedido	078162 PFM17
GTIN	4061792210349
Clase de artículo	03D

### Descripción

#### Ejecución:

- Eliminación rápida y limpia de cordones de soldadura en un solo paso de trabajo con la fresadora de planear metálica de nuevo desarrollo.
- Durante el fresado planear se producen pequeñas virutas metálicas (sin polvo metálico nocivo).
- Control de un solo toque: ajuste patentado de la profundidad de fresado sin herramientas en incrementos de 0,1 mm.
- Listo para usar en segundos gracias al riel de guía magnético sin herramientas (50 cm de longitud, extensible).
- Cambio sencillo y cómodo de las plaquitas en el cabezal de fresado.
- Zona de agarre delgada y mango ajustable grande sin herramientas para un guiado seguro y uniforme.
- Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.
- Protección electrónica de arranque suave y re arranque.
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento.

#### Suministro:

- Riel de guía magnético (50 cm de longitud)
- 3 plaquitas de metal duro universal
- Asa de puente
- Destornillador para tornillos TORX 15
- Destornillador SW 4 con mango en T
- Llave de boca SW 10
- metaBOX 280 L

## Descripción técnica

Graduación del ajuste de la profundidad de fresado	0,1 mm
Bloqueo contra re arranque	sí
Potencia generada	970 W
Vibraciones máximas según EN	4,1 m/s <sup>2</sup>
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Potencia nominal	1700 W
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	8000 - 12600 min <sup>-1</sup>
Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Embalaje	Metabox
Interruptor ON/OFF	sí
Tensión nominal	230 V
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Peso	4,6 kg
Longitud de cable	3,6 m
Arranque suave	sí
Tipo de producto	Fresa