

Garant
Fresa para avellanado hacia atrás 180°, Ø máximo de avellanado D: 20mm


Datos de pedido

Número de pedido	217180 20
GTIN	4045197196910
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Con un filo (z = 1).

Nota:

Medida e = medida de programación (información al final de la página). Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø collar D ₁	25 mm
Número de filos Z	1
Longitud de voladizo L ₁	67 mm
L ₂	52 mm
Ejecuciones de mangos	Whistle Notch
Ø mínimo d _{min.}	13 mm
Ø avellanado D	20 mm
Ø de mango D _s h6	20 mm
Medida de programación e	3,8 mm
L ₃	45 mm
Plaquita de corte adecuada	260142

Refrigeración interior	sí
Longitud total L	117 mm
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Tornillo de amarre Tipo 1	219795 1
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2