

metabo**Lijadoras angulares, Tipo: WEA19-1800**

Datos de pedido

Número de pedido	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Clase de artículo	03D

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora angular de 180 mm con la profundidad de corte de una lijadora angular de 230 mm.

- Vibraciones reducidas para trabajar sin cansarse gracias a la empuñadura adicional Metabo VibraTech (MVT) y el equilibrador automático integrado.
- Protección electrónica de arranque suave y re arranque.
- La caja de engranajes se puede montar girada en intervalos de 90°.
- Ergonomía perfecta gracias a la delgada superficie del mango para un control máximo y un trabajo sencillo por encima de la cabeza.
- Motor Metabo Marathon con nuevo sistema de refrigeración y escobillas de carbono para una doble vida.
- Electrónica de onda completa Tacho-Constamatic (TC): progreso de trabajo alto debido al número de revoluciones constante bajo carga.
- Sistema M-Quick para cambiar los discos sin herramientas con solo tocar un botón.
- Caperuza protectora que se puede ajustar sin herramientas; se puede fijar sin girar.
- Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic: minimiza el retroceso al bloquear el disco al nivel más bajo del mercado, para una máxima protección del usuario y para seguir trabajando con rapidez.
- Arranque electrónico suave y protección de re arranque.
- Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor.

Suministro:

Incluye caperuza protectora, mango adicional, tuerca de sujeción M-Quick.

Descripción técnica

Particularidad	Gran profundidad de separación
Particularidad	Sistema M-Quick
Consumo de potencia	1900 W
Vibraciones máximas según EN	4,9 m/s ²
Velocidad de giro máxima	8200 min ⁻¹
Quality Dress	WEA 19-180 Quick RT
Bloqueo contra re arranque	sí
Longitud de cable	4 m
Profundidad de corte máxima	60 mm
Peso	2,7 kg
Ø máximo de muela	180 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadoras angulares