

**Garant****Fresa para avellanado hacia atrás 180°, Ø máximo de avellanado D: 24mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	217180 24
GTIN	4045197196927
Clase de artículo	210

## Descripción

**Ejecución:****Con un filo (z = 1).****Nota:**

Medida e = medida de programación (información al final de la página). Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

## Descripción técnica

Ø avellanado D	24 mm
Medida de programación e	4,8 mm
L <sub>3</sub>	50 mm
L <sub>2</sub>	57 mm
Tornillo para plaquita	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ejecuciones de mangos	Whistle Notch
Ø mínimo d <sub>min.</sub>	15 mm
Ø collar D <sub>1</sub>	25 mm
Número de filos Z	1
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	72 mm
Ø de mango D <sub>5</sub> h6	20 mm
Plaquita de corte adecuada	260142

Refrigeración interior	sí
Longitud total L	122 mm
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Avellanadores

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Tornillo de amarre Tipo 1	219795 1
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP