

Garant
Fresas circulares, Metal duro, Tipo: 12L

Datos de pedido

Número de pedido	217252 12L
GTIN	4045197542670
Clase de artículo	21Q

Descripción
Nota:

La profundidad de tronzado real $S_{m\acute{a}x}$ se calcula de la siguiente manera: $(D-d_1) / 2$.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

para tipo de placas: P12

Ø de perforación más pequeño D: 9,6 - 11,7 mm

Ø interior d_1 : 7 mm

Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$: 2,35 mm

Longitud de voladizo L_1 : 32 mm

Longitud total L_{tot} : 82 mm

Descripción técnica

Ø interior d_1	7 mm
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	2,35 mm
Ø de mango D_s h6	12 mm
Juego de tornillos de amarre	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Ø de perforación más pequeño D	9,6 - 11,7 mm
Ejecuciones de mangos	cilíndrico
Longitud total L_{tot}	82 mm
Longitud de voladizo L_1	32 mm
Mango	DIN 6535 HA

para tipo de placas	P12
Refrigeración interior	sí
Profundidad de rosca	30 mm
Material fresa	Metal duro
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219832
---	--------