

Garant**Fresa para avellanado hacia atrás 180°, Ø máximo de avellanado D: 57mm**

Datos de pedido

Número de pedido	217180 57
GTIN	4045197465726
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:**Con un filo (z = 1).****Nota:**

Medida e = medida de programación (información al final de la página). Utilizar un destornillador dinámico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,5** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Ejecuciones de mangos	Weldon
Número de filos Z	1
L ₃	120 mm
Medida de programación e	9,55 mm
Ø avellanado D	57 mm
Ø mínimo d _{min.}	39 mm
Ø de mango D _s h6	40 mm
Longitud de voladizo L ₁	150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Plaquita de corte adecuada	260158
Refrigeración interior	sí
Longitud total L	220 mm

Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Tornillo de amarre	219945
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219848