


**Garant****MPHX 060202 TN, HB7720, Tipo: UNI**

### Datos de pedido

Número de pedido	217231 UNI
GTIN	4045197579003
Clase de artículo	29W

### Descripción

MPHX 060202 TN UNI Avance  $f_z$  por diente: 0,1 mm

### Descripción técnica

Tipo	UNI
Avance $f_z$ por diente	0,1 mm
Código ISO plaquita de corte	MPHX 060202 TN
Clase	HB7720
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
--	-----	-------	------------

Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	220 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	65 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	65 m/min	M
GG(G)	adecuado	175 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		