

Garant**Fresa para avellanado hacia atrás 180°, Ø máximo de avellanado D: 40mm**

Datos de pedido

Número de pedido	217180 40
GTIN	4045197281272
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:**Con un filo (z = 1).****Nota:**

Medida e = medida de programación (información al final de la página). Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Número de filos Z	1
L ₂	103 mm
Ø de mango D _s h6	32 mm
Ø mínimo d _{min.}	25 mm
L ₃	95 mm
Longitud de voladizo L ₁	123 mm
Ejecuciones de mangos	Whistle Notch
Ø collar D ₁	40 mm
Medida de programación e	8,05 mm
Ø avellanado D	40 mm
Tornillo para plaquita	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Plaquita de corte adecuada	260150

Refrigeración interior	sí
Longitud total L	183 mm
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Tornillo de amarre	219844
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP