

**Garant****Fresa para avellanado hacia atrás 180°, Ø máximo de avellanado D: 66mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	217180 66
GTIN	4045197465733
Clase de artículo	210

## Descripción

**Ejecución:****Con un filo (z = 1).****Nota:**

Medida e = medida de programación (información al final de la página). Utilizar un destornillador dinámico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,5** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

## Descripción técnica

L <sub>3</sub>	135 mm
Ø de mango D <sub>s</sub> h6	50 mm
Medida de programación e	11,05 mm
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	165 mm
Número de filos Z	1
Ø mínimo d <sub>min.</sub>	45 mm
Ø avellanado D	66 mm
Ejecuciones de mangos	Weldon
Juego tornillo para plaquita reversible	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Plaquita de corte adecuada	260158
Refrigeración interior	sí
Longitud total L	245 mm

Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Avellanadores

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte10 piezas	219848
Tornillo de amarre	219945