



Fresa angular de 90° MECX, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 10/1mm



Datos de pedido

Número de pedido	227100 10/1
GTIN	4960664462735
Clase de artículo	250

Descripción

Descripción:

Mayor productividad también en condiciones de mecanizado inestables a consecuencia de la división muy estrecha. Fuerzas de corte reducidas y estabilidad elevada para una baja tendencia a la vibración. Permite numerosas tareas de fresado, como fresado de hombros, rampas, etc.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	BD.. 0703
Longitud de voladizo L_1	17 mm
Longitud total L_{tot}	80 mm
Tornillo para plaquita	229706 (T6; 0,45 Nm)
Ø de mango D_5 h6	10 mm
Ø de corte D_c	10 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	6 mm
Número de filos Z	1
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	6 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	18 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	17 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	1,91 grados
Ø D_3	7 mm

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229706
--------------------	--------