



## Fresa angular de 90° MECX, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 33/6Lmm



### Datos de pedido

Número de pedido	227100 33/6L
GTIN	4960664462926
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Descripción:

Mayor productividad también en condiciones de mecanizado inestables a consecuencia de la división muy estrecha. Fuerzas de corte reducidas y estabilidad elevada para una baja tendencia a la vibración. Permite numerosas tareas de fresado, como fresado de hombros, rampas, etc.

Refrigeración interior: sí

Ø de corte  $D_c$ : 33 mm

Número de filos Z: 6

Profundidad de corte máxima  $a_{p \text{ máx.}}$ : 6 mm

Longitud de voladizo  $L_1$ : 30 mm

Longitud total  $L_{\text{tot}}$ : 130 mm

Ø de mango  $D_s$  h6: 32 mm

### Descripción técnica

Ø de corte $D_c$	33 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	130 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	6 mm
Tornillo para plaquita	229707 (T6; 0,45 Nm)
Longitud de voladizo $L_1$	30 mm
Ø de mango $D_s$ h6	32 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 0703

Número de filos Z	6
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	29 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	64 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	63 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,4 grados
$\varnothing D_3$	30 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Tornillo de amarre	229707
--------------------	--------