



Fresa angular de 90° MECX, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 14/2Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	227100 14/2L
GTIN	4960664462759
Clase de artículo	250

Descripción

Descripción:

Mayor productividad también en condiciones de mecanizado inestables a consecuencia de la división muy estrecha. Fuerzas de corte reducidas y estabilidad elevada para una baja tendencia a la vibración. Permite numerosas tareas de fresado, como fresado de hombros, rampas, etc.

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	229706 (T6; 0,45 Nm)
Plaquita de corte adecuada	BD.. 0703
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	6 mm
Longitud de voladizo L_1	18 mm
Ø de corte D_c	14 mm
Ø de mango D_s h6	12 mm
Longitud total L_{tot}	80 mm
Número de filos Z	2
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	10 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	26 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	25 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,15 grados

Ø D ₃	11 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229706
--------------------	--------