



## Fresa angular de 90° MEC11T, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 16/2mm



### Datos de pedido

Número de pedido	227300 16/2
GTIN	4960664396047
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	BD.. 11T3
Ø de corte $D_c$	16 mm
Longitud total $L_{tot}$	100 mm
Ø de mango $D_s$ h6	16 mm
Longitud de voladizo $L_1$	25 mm
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p\ máx.}$	10 mm
Número de filos Z	2
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	9 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	30 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	26 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	1,27 grados
Ø $D_3$	10 mm

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------