

**Cámara de inspección con batería, Denominación del fabricante: M12-360IC****Datos de pedido**

Número de pedido	492712 M12-360IC
GTIN	4058546410254
Clase de artículo	03L

Descripción**Ejecución:**

Cámaras de inspección compacta con batería para inspecciones visuales en lugares de difícil acceso.

- **Gran pantalla LCD de 4,3 pulgadas para imágenes nítidas y claras.**
- **Pantalla giratoria en 270°.**
- **Los 5 niveles de brillo garantizan una iluminación óptima.**
- **Zoom digital en 3 niveles para enfocar rápidamente puntos específicos.**

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 batería de iones de litio de 12 V / 2,0 Ah, cargador, cable de cámara, gancho, imán, espejo, maleta de transporte.

Descripción técnica

Longitud cable de cámara	1200 mm
Ø del cabezal de cámara	10 mm

Clase de protección IP	IP 67
Capacidad de la batería	2 Ah
Peso	0,9 kg
Resolución pantalla	480×272 px
Quality Dress	M12 360IC
Tamaño de la pantalla	4,3 pul
Suministro de energía	a batería
Tensión de batería	12 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Endoscopio