

Garant**Fresa de planear de 45°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 100/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	214400 100/12
GTIN	4045197131836
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Gran cantidad de filos para una productividad máxima. Ataque positivo para un corte suave y bajo consumo de potencia.

Ventaja:**Productividad máxima, gracias a:**

- **Velocidad de corte máxima.**
- **Avances máximos.**
- **Tiempos de mecanizado cortos.**

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,5** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Ø D ₃	108 mm
Plaquita de corte adecuada	SD.. 0903
Juego tornillo para plaquita reversible	219809 (8IP; 1,5 Nm)

Ø de perforación de asiento	32 mm
Ø de corte D_c	100 mm
Longitud total L_{tot}	50 mm
Ø exterior máximo $D_{m\acute{a}x.}$	108,2 mm
Número de filos Z	12
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{i}n.}$	208 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{a}x.}$	214 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	97,5 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	0,29 mm
Fresado circular de taladro a_p	1,5 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamo métrico, ajustado fijo Par ajustado 1,5 Nm	211750 1,5
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219809