

**Garant**

**Fresa de planear/angular 90° HPC Aluking, con taladro, Ø D / cantidad de filos  
Z: 100/6mm**


**Datos de pedido**

Número de pedido	214515 100/6
GTIN	4045197610706
Clase de artículo	21P

**Descripción**
**Ejecución:**

Fresa angular / para planear tangencial para **esquinas de 90° exactas**. En parte con filos regulables verticalmente para precisiones máximas. Base de precisión para plaquitas reversibles con apriete por perno de sujeción.

**Descripción técnica**

Tornillo de ajuste	219892
Plaquita de corte adecuada	BG.. 15L5..
Tirantes	219893
Tornillo de apriete de perno	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Longitud total L <sub>tot</sub>	50 mm
Ø de perforación de asiento	32 mm
Ø de corte D <sub>c</sub>	100 mm

Cortes regulables	2
Número de filos Z	6
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Tirantes	219893
Tornillo de ajuste	219892
Tornillo de apriete de perno	219894