

HOLEX**Hoja de sierra circular basto, Sin revestimiento, Ø×grosor: 315X2,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	177455 315X2,5
GTIN	4067263212188
Clase de artículo	12T

Descripción**Ejecución:**

Modelo preciso y alta calidad al mejor precio. La **superficie vaporizada** protege del aporte de material.

Aplicación:

en máquinas de marcha lenta (aprox. 50 rpm).

Paso de dientes t: (forma de los dientes).

- **4 mm (BW) – Para perfiles y tubos con grosor de pared de 1,0 – 1,5 mm.**
- **5 / 6 mm (HZ) – Para perfiles medianos, tubos y material macizo con un grosor de pared o sección transversal por encima de 1,5 – 20 mm.**
- **7 / 8 mm (HZ) – Para perfiles y materiales macizos gruesos con un grosor de pared o una sección transversal de hasta 50 mm aprox.**
- **10 – 16 mm (HZ) – Para secciones transversales muy gruesas y materiales macizos extraordinariamente gruesos de más de 50 mm.**

Nota:

- **Para aceros inoxidables (p. ej. V2A) es decisivo que la velocidad de corte y la lubricación sean correctas (ver datos en el manual de mecanizado con arranque de viruta, n.º 110020).**
- **Las diferencias con respecto a la marcha concéntrica y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.**

Producto sucesor para n.º 177450.

Descripción técnica

Espesor	2,5 mm
Número de dientes Z	120
adecuado para productos de aserrado	Sierra
Número de taladros de arrastre	2; 4
Ø de perforación	40 mm
Ø	315 mm
Taladros de arrastre distancia al centro	55; 64 mm
División t	8 mm
Ø taladros de arrastre	8; 12 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Hoja de sierra circular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	800 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	600 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	37 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	22 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	20 m/min	P
GG(G)	adecuado	27 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	400 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

seco	adecuado con restricciones
Aire	adecuado con restricciones