

Garant

**División amplia GARANT Softcut® HSI, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:
100/8mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	214855 100/8
GTIN	4045197550194
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Gran suavidad de marcha gracias a la geometría individual de la herramienta. Ejecución de plaquita extremadamente estable para avances óptimos. Fijación de la plaquita mediante tornillo especial con gran insensibilidad al cizallamiento.

Aplicación:

Para calidades de superficie excelentes. Fresado sin rebabas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Para esquinas exactas de 90° seleccionar $a_p = 8$ mm.

Para poder emplear los **4 filos**, la plaquita **siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario)**.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø de perforación de asiento	32 mm

Ø de corte D_c	100 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	10 mm
Longitud total L_{tot}	50 mm
Plaquita de corte adecuada	SO.. 1205..
Número de filos Z	8
Serie	Softcut®
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219833
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0