

Garant

Fresa de planear/angular 90° HPC Aluking, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 50/3mm


Datos de pedido

Número de pedido	214515 50/3
GTIN	4045197610676
Clase de artículo	21P

Descripción
Ejecución:

Fresa angular / para planear tangencial para **esquinas de 90° exactas**. En parte con filos regulables verticalmente para precisiones máximas. Base de precisión para plaquitas reversibles con apriete por perno de sujeción.

Descripción técnica

Tornillo de apriete de perno	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Ø de perforación de asiento	22 mm
Plaquita de corte adecuada	BG.. 15L5..
Ø de corte D _c	50 mm
Tirantes	219893
Longitud total L _{tot}	40 mm
Número de filos Z	3

Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de apriete de perno	219894
Tornillo de ajuste	219892
Tirantes	219893