



Fresa angular 90° MECH11, Mango cilíndrico, Ø D / Zef: 32/2mm



Datos de pedido

Número de pedido	227450 32/2
GTIN	4960664503759
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles entalladas para conseguir fuerzas de corte y vibraciones reducidas. Al comparar, se consiguen anchuras de contacto a_e superiores con la misma profundidad de corte a_p . Es posible la productividad elevada incluso en máquinas de potencia relativamente baja.

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	BDMT 11T308
Longitud total L_{tot}	140 mm
Plaquita de corte adecuada	BDMT 11T308
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	2
Profundidad de corte máxima $a_{p\,máx.}$	46 mm
Ø de corte D_c	32 mm
Ø de mango D_s h6	32 mm
Longitud de voladizo L_1	55 mm
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Número de plaquitas de corte	10
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados

Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------