



## Fresa angular 90° MECH11, con taladro, Ø D / Zef: 50/6mm



### Datos de pedido

Número de pedido	227455 50/6
GTIN	4960664526406
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles entalladas para conseguir fuerzas de corte y vibraciones reducidas. Al comparar, se consiguen anchuras de contacto  $a_e$  superiores con la misma profundidad de corte  $a_p$ . Es posible la productividad elevada incluso en máquinas de potencia relativamente baja.

### Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	22 mm
Ø de corte $D_c$	50 mm
Longitud total $L_{tot}$	63 mm
Plaquita de corte adecuada	BDMT 11T308
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Código ISO plaquita de corte	BDMT 11T308
Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	6
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max}$	46 mm
Número de plaquitas de corte	30
Ejecuciones de mangos	con taladro

Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------