



Fresa angular de 90° MEC11T, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 16/2mm



Datos de pedido

Número de pedido	227315 16/2
GTIN	4960664672899
Clase de artículo	250

Descripción

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Rosca de alojamiento M	M8
Longitud total L_{tot}	25 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	10 mm
Ø de corte D_c	16 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 11T3
Número de filos Z	2
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	30 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	26 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	1,27 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	9 mm
Ø D_3	10 mm

Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------