

Mordaza de rectificado y de control con husillo roscado, Anchura de mordazas A: 120mm



Datos de pedido

Número de pedido	363250 120
GTIN	4067263239581
Clase de artículo	32K

Descripción

Ejecución:

Prisma rectificado.

Totalmente de acero; templado en toda su sección y **rectificado por todos los lados** para mecanizado por 4 lados.

Con husillo roscado. Con prisma horizontal.

Aplicación:

Para el **mecanizado calibrado con precisión y control.**

Precisión:

Dentro de **0,005 mm** / 100 mm.

Suministro:

Estuche resistente incluido.

Descripción técnica

Peso	13,9 kg
Altura de mordazas C	40 mm
Longitud total a	255 mm
Anchura de mordazas A	120 mm
Zona de sujeción máxima b	140 mm
Altura del cuerpo de base G	55 mm
Anchura total B	120 mm

Tipo de producto

Tornillo de banco de control