


Garant**Cabezal de alto rendimiento para fresar roscas, con taladro, Ø activo D: 36mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218054 36
GTIN	4045197412546
Clase de artículo	21R

Descripción**Ejecución:****Fresas para roscar HPC para tiempos de mecanizado reducidos.****Aplicación:**De uso **universal para rosca exterior e interior a derecha e izquierda**. Para el mecanizado de **agujeros pasantes y agujeros ciegos**.**Nota:**

Fresa n.º 218050 tam. 17/26 y 17/36 adecuada para altura de paso de hasta 2,5 mm inclusive.

Fresa n.º 218050 tam. 30/65 adecuada para altura de paso de < 5.

Descripción técnica

Longitud total L _{tot}	33,5 mm
Ø activo D	36 mm
Tamaño de placa	25
Tornillo de fijación	219926
Ø de perforación de asiento H7	16 mm
Número de filos Z	5

Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$	25 mm
Número de ranuras de sujeción	5
Ejecuciones de mangos	con taladro
Empleo con tipo de perforación	Agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	Agujero pasante
Sentido del corte	izquierda y derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de roscado

Accesorios

Tornillo de amarre	219928
Tornillo de amarre	219926