


Garant

Plaquita reversible de fresado de roscas para rosca interior y exterior 55°, HB7720, Pasos por pulgada: 14

**Datos de pedido**

Número de pedido	218020 14
GTIN	4045197412300
Clase de artículo	21D

Descripción**Ejecución:**

Plaquita estable. **De doble uso.**

- **Intervalo de empleo amplio gracias a una geometría rompevirutas universal.**
- **Alta precisión de repetición.**

Aplicación:

Para rosca interior y exterior de 55° según la norma B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Clase de tolerancia Medium Class A.

Descripción técnica

Aplicación interior/exterior	Exterior
Aplicación interior/exterior	interior
Pasos por pulgada	14
Paso de rosca	1,814 mm
Número de filos Z	5
Clase	HB7720
Material de corte	MD

Tipo de rosca	BSP
Tipo de rosca	G-LH
Tipo de rosca	BSW
Tipo de rosca	BSP-LH
Tipo de rosca	BSW-LH
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Tamaño de placa	11 mm
Avance f_z en acero < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Avance f_z en INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm
Sentido del corte	derecha e izquierda
Tipo de producto	Inserto de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	140 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	120 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	80 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	70 m/min	K
CuZn	adecuado	120 m/min	N
Uni	adecuado		

húmedo máximo

adecuado