

**Garant**

**División amplia GARANT Softcut® HSI, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:  
125/8mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	214855 125/8
GTIN	4045197553379
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Gran suavidad de marcha gracias a la geometría individual de la herramienta. Ejecución de plaquita extremadamente estable para avances óptimos. Fijación de la plaquita mediante tornillo especial con gran insensibilidad al cizallamiento.

**Aplicación:**

Para calidades de superficie excelentes. Fresado sin rebabas.

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

**Para esquinas exactas de 90° seleccionar  $a_p = 8$  mm.**

Para poder emplear los **4 filos**, la plaquita **siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario)**.

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	SO.. 1205..
Juego tornillo para plaquita reversible	219833 (15IP; 3,0 Nm)

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{máx.}}$	10 mm
Ø de corte $D_c$	125 mm
Ø de perforación de asiento	40 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	63 mm
Número de filos Z	8
Serie	Softcut®
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219833
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 5IP	674252 5IP